


Accesorios

Equipamiento interior



Equipamiento del techo

El montaje del chasis y de carriles a los perfiles horizontales del armario puede realizarse en anchura y en profundidad.

Accesorios para el equipamiento

- | | |
|----|--|
| 1 | Chasis del sistema TS 17 x 73 mm para el nivel exterior |
| 2 | Travesaño de montaje TS para el nivel exterior |
| 3 | Carril de montaje TS 18 x 38 mm ¹⁾ para <ul style="list-style-type: none"> ■ nivel exterior ■ los perfiles horizontales del armario ■ la guía de adaptación para compatibilidad PS |
| 4 | Chasis del sistema TS 17 x 73 mm para el nivel interior |
| 5 | Travesaño de montaje TS para el nivel interior |
| 6 | Chasis del sistema TS 23 x 73 mm para el nivel interior |
| 7 | Chasis de montaje PS 23 x 17 mm con soporte combinado TS (como alternativa con uno o dos carriles de montaje 23 x 23 mm) |
| 8 | Guía de adaptación para compatibilidad PS |
| 9 | Chasis de montaje PS 23 x 73 mm con soporte combinado PS |
| 10 | Carril de montaje PS 23 x 23 mm con ángulo soporte |
| 11 | Carril soporte PS 23 x 23 mm con soporte combinado PS (como alternativa con uno o dos carriles de montaje 23 x 23 mm) |
| 12 | Chasis de sistema PS 23 x 73 mm |
| 13 | Carril de montaje PS 23 x 23 mm con soporte de fijación PS |
| 14 | Guía de entrada de cables |
| 15 | Guías de perfil en C 30/15 con soporte de fijación y distanciador |
| 16 | Carriles soporte del sistema |
| 17 | Carril soporte |
| 18 | Chasis de montaje TS 45 x 88 mm |
| 19 | Carril de montaje TS 25 x 38 mm con tuerca a presión |
| 20 | Carril de montaje PS 23 x 23 mm con soporte de fijación TS |

¹⁾ En los armarios con placa de montaje se incluyen en la unidad de envase dos carriles de montaje TS 18 x 38 mm como ayuda para el montaje. Tras el montaje de la placa de montaje puede incorporarse, como se muestra aquí, el carril de montaje TS.

Equipamiento suelo

El montaje del chasis y de carriles a los perfiles horizontales del armario puede realizarse en anchura y en profundidad.